

Garant**WCHX 05T104, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268478 ALU |
| GTIN | 4045197470461 |
| Trieda položky | 21K |

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 10.

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Hlavné použitie | N |
| Ďalšie použitie | K |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 300 - 600 m/min |
| Typ | HLINÍK |
| Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie | 180 m/min |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Typ | HU70AL |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WCHX 05T104 |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| vhodné pre Ø nástroja D _c | 10 mm |
| Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |