

**HOLEX****Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, pravé, Typ: SET06****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

**Rozsah balenia:**

V plastovom boxe.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	S0608H SCLCR06
Držiak ISO-kód	S0810J SCLCR06
Držiak ISO-kód	S1012K SCLCR06
Držiak ISO-kód	S1216M SCLCR06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	42 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	7 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500