



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 10/2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Trieda položky	250

### Popis

#### Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

### Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Ø rezných hrán $D_c$	10 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	5,1 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	80 mm
Ø stopky $D_s$ h6	10 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	2,25 Stupeň
Ø $D_3$	6 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{max}$	18 mm
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Stratēgia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia frēza