



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 12/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Ø D ₃	8 mm
Celková dĺžka L _{celk}	80 mm
Ø stopky D _s h6	12 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	7,1 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	20 mm
Uhol rampy α _{max}	1,61 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Dĺžka výčnelku L ₁	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	3
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,5 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{max}$	22 mm
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Stratēgia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia frēza