

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260748 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818270 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Lamač triesok | VS |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 90 - 290 m/min |
| Hlavné použitie | M |
| Typ | HB7120-1 |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SCMT 120404 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |