

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie