

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie