

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 12/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h6	6,5 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	0,5 mm
Montážny závit M	M6
Celková dĺžka L _{celk}	17 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	22 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	7,1 mm
Uhol rampy α _{max}	1,61 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø rezných hrán D _c	12 mm
Počet rezných hrán Z	3

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Vnřtorné chladenie	áno
Prevedenie stopky	so zavitom
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Stratēgia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopřiovacia frēza