

Garant**TCMT 110208, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110208
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie