



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 14/3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Trieda položky	250

### Popis

#### Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

### Technický opis

Montážny závit M	M6
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,26 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	6,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	17 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	14 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Vnútorné chladenie	áno

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\max}$	26 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,5 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia frēza