

Garant**TCMT 16T304, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260956 HB7120-1
GTIN	4045197818720
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie