



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 221943 16/4 |
| GTIN | 4960664806737 |
| Trieda položky | 250 |

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

| | |
|--|---------------------|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Ø D ₃ | 12 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) |
| maximálna hĺbka rezu a _{p,max} | 0,5 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Dĺžka rampy L pre α _{max} | 11,1 mm |
| Víťacie cirkulárové frézy Ø D _{min} | 28 mm |
| Uhol rampy α _{max} | 1,03 Stupeň |
| Ø D ₁ h6 | 8,5 mm |
| Montážny závit M | M8 |
| Celková dĺžka L _{celk} | 22 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. |

| | |
|--|--------------------|
| Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\max}$ | 30 mm |
| \varnothing rezných hrán D_c | 16 mm |
| Prevedenie stopky | so závitom |
| Použitie frēzy | Cirkulárna frēza |
| Použitie frēzy | Ramping |
| Použitie frēzy | Kruhové frēzovanie |
| Stratēgia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Kopírovacia frēza |