

Garant**TC.T 110204, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260982 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818751 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Typ | HB7120-1 |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Hlavné použitie | M |
| Lamač triesok | VM |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 260 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110204 |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |