

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 50/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Trieda položky	250

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	8
Ø D ₃	43 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	1 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D _c	50 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	93 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	98 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	41,3 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,42 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------