

**Garant****VBMT 160402, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160402

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie