

**Garant****VB.T 160408, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie