

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261370 HB7120-1
GTIN	4045197818881
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie