

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie