

**Garant****WCHX 090304, Typ: SM**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268488 SM
GTIN	4045197470782
Trieda položky	21K

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 18.

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 220 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	SM
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	110 - 140 m/min
Ďalšie použitie	M
Uhlový Polomer	0,5 mm
Typ	HB7120
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 090304
Počet výmien/rezných hrán	3

vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	18 mm
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie