

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	2 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	23 mm
Odsadenie stredu $L_3$	14,5 mm
$t_{\max}$ Vnútorne spracovanie	6 mm
Skrutka	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Celková dĺžka L	180 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	30 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 9	279815 9
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 1600	659957 1600