

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273758 25/2
GTIN	4045197584045
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

## Technický opis

Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkčná šírka $L_4$	26,5 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	33,5 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	14 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Upevňovacia skrutka Typ 6

279815 6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600