

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273758 16/3   |
| GTIN             | 4045197538390 |
| Trieda položky   | 21W           |

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

## Technický opis

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dĺžka hlavy $L_1$          | 37 mm                 |
| Hĺbka vpichu $t_{\max}$    | 21 mm                 |
| Skrutka                    | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Šírka zápichu w            | 3 mm                  |
| Funkčná šírka $L_4$        | 16 mm                 |
| Celková dĺžka L            | 100 mm                |
| Šírka stopky b             | 16 mm                 |
| Druh použitia              | ľavé                  |
| Vnútorne chladenie         | nie                   |
| možné axiálne zapichovanie | áno                   |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Upevňovacia skrutka Typ 5

279815 5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600