

Garant**Vyvrtávací tyč na sůstružení zápichov, pravé, Ø stopky DS / šířka zápichnutia w: 25/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 25/5
GTIN	4045197640321
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm²). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Šírka zápichu w	5 mm
t _{max} Vnútorne spracovanie	9,5 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Odsadenie stredu L ₃	19 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	40 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500