

Garant**držák na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273757 20/4
GTIN	4045197538369
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	48 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Funkčná šírka L_4	21,5 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hĺbka vpichu t_{\max}	28 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Upevňovacia skrutka Typ 7

279815 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600