

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 25/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 25/6
GTIN	4045197640352
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Šírka zápichu w	6 mm
t <sub>max</sub> Vnútorne spracovanie	9,5 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	19 mm
Skrutka	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	40 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

---

## Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 8	279815 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500