

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 32 mm, Od šírky drážky m: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290358 6
GTIN	4045197881205
Trieda položky	29K

Popis**Pozor!**

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

vhodné pre šírku drážky m	6 mm
vhodné pre šírku drážky m	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	17,49 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	17,85 mm
Úžitková dĺžka L_1	56 mm
Skrutka	290399 2
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Ø stopky	32 mm

Ø držiaka britov D ₁	16 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 2	290399 2
---------------------------	----------