

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 32 mm, Od šírky drážky m: 18mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290358 18 |
| GTIN | 4045178812501 |
| Trieda položky | 29K |

Popis

Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

| | |
|---|----------|
| Skrutka | 290399 4 |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 44,7 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 45,08 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 45,5 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 46,18 mm |
| Úžitková dĺžka L_1 | 140 mm |
| vhodné pre šírku drážky m | 18 mm |
| vhodné pre šírku drážky m | 20 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| vhodné pre šírku drážky m | 22 mm |
| vhodné pre šírku drážky m | 25 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 23 mm |
| Ø stopky | 32 mm |
| Ø držiaka britov D ₁ | 40 mm |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Dĺžka stopky L _s | 100 mm |
| Stopka | Kombinovaná stopka |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------|----------|
| Upevňovacia skrutka Typ 4 | 290399 4 |
|---------------------------|----------|