

Garant**Pevný TK strediaci hrot 60° s odtlačacím závitom, Najväčší Ø / Morse kužel:
44/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 323210 44/5 |
| GTIN | 4045197882684 |
| Trieda položky | 31Z |

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoko presný hrot VHM. Priliehavá konštrukcia HM pre optimálnu stabilitu a odolnosť proti zlomeniu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné zariadenia.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Vysoká kvalita povrchu na hriadeli pre optimálne prispôbenie.**
- **Kompletne kalený a brúsený nástroj.**
- **S tvrdokovovými hrotmi pre použitie s vysokým opotrebovaním.**

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Na brúsenie vysoko presných dielov.

Zvláštne príslušenstvo:

Odtlačovacia matica č. 323230.

Upozornenie:

Odtlačovaciu maticu objednávajte samostatne. Geometrické rozmery podľa DIN 806 E.

Technický opis

| | |
|--------------|---------|
| Vonkajší Ø D | 44,7 mm |
| Morse kužel | 5 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,001 mm |
| Závit M | M48×1,5 |
| Dĺžka hlavy L | 87,5 mm |
| Druh produktu | Strediaci hrot |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------------------|------------|
| Odtlačovacia matica Typ M48 | 323230 M48 |
|-----------------------------|------------|