

HOLEX**Elasto abrazívny čistič (SiC), Dĺžka×šírka: 80X65mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný ručný brúsny klát, s úplne prestúpeným elasticky viazaným brúsnym zrnom (vysoká životnosť, možné úplné vyčerpanie). Vďaka väzbe s otvorenými pórmí sa brúsne teliesko nikdy nezanáša. Vhodné na mokré a suché brúsenie. Vodotesné a odolné voči olejom.

Kvalitné prevedenie s brúsnym zrnom z **čistého karbidu kremíka (SiC)** a špeciálnym elastickým syntetickým materiálom.

Použitie:

Univerzálne na **čistenie, leštenie, vyhladzovanie, matovanie a brúsenie všetkých materiálov.**

Upozornenie:

Voda, petrolej, pasty alebo podobné prísady **zvyšujú účinok.**

Technický opis

Šírka	65 mm
Výška	20 mm
Stupeň jemnosti	jemná

Dĺžka	80 mm
Brusivo	Karbid kremníka
Druh produktu	Brúsny klát

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Kameň	vhodný		
Nátery	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		