

Mitutoyo**Lineárne pravítko, efektívna meracia dĺžka L₀: 100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499240 100
GTIN	4946368854137
Trieda položky	44D

Popis

Prevedenie:

- **S absolútnym meracím systémom.**
- **Po zapnutí sa zobrazí aktuálna poloha, čím odpadá časovo náročné nastavenie do referenčných bodov.**
- **Jednoduchá montáž a inštalácia.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na presné zaznamenávanie a polohovanie axiálnych nastavení, napr. na frézach, sústruhoch, polohovacích stoloch alebo meracích prístrojoch. Vhodné aj na nastavovanie obrábacích strojov na digitálne zobrazovanie.

Upozornenie:

Môže sa používať len v spojení so zobrazovacím prístrojom č. 499356.

Technický opis

Presnosť merania (20°)	7 µm
Šírka	22 mm
efektívna meracia dĺžka L ₀	100 mm
Celková dĺžka L ₃	278 mm

Stredný vzdialenosť otvorov L ₂	258 mm
Dĺžka kábla	3,4 m
maximálna dráha meracej hlavy L ₁	120 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Lineárne meradlo

Príslušenstvo

Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 2	499356 2
Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 3	499356 3