



Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: A



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318000 A
GTIN	4045197315694
Trieda položky	36A

Popis

Použitie:

Hlavu ocelového držiaka s čelne brúsenou základnou plochou položte a pripevnite na čo najrovnejšiu podperu. Na to musí byť najprv zodpovedajúco vnútorne vysústružený otvor strediacej podložky. Na vyrovnanie sa použije pevne upnutý držiak na vyvrtávacie tyče a vyvrtávacia tyč, ktoré sú vyrovnané šikmo k lícnej doske. Následne nastavte ručičku na nulový bod krycieho kotúča a pevne utiahnite upínaciu skrutku. Pre presné sústruženie alebo ťažké hrubovacie rezy je výhodné zaistiť pero 2 kolíkmi. Otvory sú k dispozícii.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 páky excentra pre č. 318000, 1 upínacieho kľúča pre č. 318100; 318200.

Technický opis

Výška	54 mm
maximálne vykladanie A	48 mm
maximálna výška sústružníckeho noža h	20 mm
Typ	A
Ø otvoru centrovacej platne	10 mm
Ø otvoru hlavy	20 mm

maximálna šírka saní SB	100 mm
maximálny výkon pohonu pre sústruh	1,472 kW
Šírka	100 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

Príslušenstvo

Rýchlovýmenný držiak vyvrtávacej tyče Typ A	318200 A
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ A16/75	318100 A16/75
Upínacie púzdro komplet vhodné pre hlavy oceľových držiakov A	318150 A
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ A20/90	318100 A20/90
Rýchlovýmenný držiak pre upichovacie nože bez nožov Typ A	318600 A
Rýchlovýmenný držiak s valcovým otvorom Typ A	318300 A
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ A16/90	318100 A16/90
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ A20/75	318100 A20/75