



## Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: C40/170



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318100 C40/170
GTIN	4045197315847
Trieda položky	36A

### Popis

**Prevedenie:**

S plochou podperou pre nástroje. Vybavený s istiacou skrutkou na výškové nastavenie a 3 upínacími skrutkami nástroja.

**Upozornenie:**

Pri objednávke náhradných dielov č. 318110 – 318130 uveďte číslo náhradného dielu a veľkosť rýchlovýmennej ocelevej hlavy držiaka A, B, C alebo E.

### Technický opis

Typ	C40/170
vhodné pre č. 318000	C
Dĺžka	170 mm
Výška upínača nástrojov	40 mm
Hrúbka podpery na nástroje W	18 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

