

 kurtz ersa**Rychlospájkovací přístroj Multi Sprint, ERSA Typ: 960ED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Trieda položky	04C

Popis**Prevedenie:**

Nezvyčajne ľahká a beztransformátorová spájkovacia pištoľ s výhrevným prvkom PTC. **Doba ohrevu cca 20 sekúnd.** Prívod tepla je možné periodickým stláčaním prispôbiť tepelnej potrebe spájkovaného miesta. Vnútorne vyhrievaný spájkovací hrot s vysokou účinnosťou. Prívod 1,5 m.

Použitie:

Špeciálne v rozsahu montáže a opráv, keďže letovacie zariadenie sa môže univerzálne použiť v **oblasti použitia 15 – 100 W** (ako štandardná spájkovačka).

Technický opis

Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach	350 °C
Výkon zahrievania	150 W
Šírka spájkovacieho hrotu	3,2 mm
Vykurovací výkon	75 W
Hmotnosť bez napájacieho vedenia	100 g
ERSA-Typ	960ED
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Spájkovačka

Príslušenstvo

Spájkovací hrot Označenie výrobcu 832CDLF	082400 832CDLF
---	----------------

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1	082365 1
--	----------

Spájkovací hrot Označenie výrobcu BDLF	082400 BDLF
--	-------------

Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
--	--------

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1,5	082365 1,5
--	------------

Spájkovací hrot Označenie výrobcu 832EDLF	082400 832EDLF
---	----------------

Spájkovací hrot Označenie výrobcu 832SDLF	082400 832SDLF
---	----------------