

AEG

Príklepová vrtačka, Typ: SB2E1100RV



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonná **vrtačka s príklepom** s

- **chodom doprava/dolava.**
- **Poistná spojka.**
- **FIXTEC kovové rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo.**
- **2-stupňová planétová prevodovka pre veľký krútiaci moment a optimálne prispôsobenie k materiálu.**

Kompaktná a výkonná, 1100-wattová príklepová vrtačka s antivibračným systémom (AVS).

Výhoda:

Antivibračný systém.

Rozsah balenia:

Vrátane kovového rýchlopínacieho vrtacieho skľučovadla 1,5 – 13 mm, prídavnej rukoväte, dorazu hlbokého vrtania, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné vrtacie skľučovadlo nájdete v skupine 34.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	60 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	13,7 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	22 mm
Označenie výrobcu	SB2E1100RV
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	3200 min ⁻¹
Hmotnosť	2,9 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Príkion	1100 W
maximálne otáčky 1. stupeň	1000 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Príklepová vrtačka