

**Frézovaný pilník, polguľatý, hrubý, Dĺžka bez pántu: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519160 250
GTIN	2050001696267
Trieda položky	56B

**Popis****Prevedenie:**

**Frézované pilníky** sa vyznačujú mimoriadnou **ostrosťou** ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. **Žiadne upchávanie.**

**Polkruh dutý, polotupý výbeh, ostria iba na vonkajšej strane.**

**Technický opis**

Dĺžka bez pántu	250 mm
Prierez	23×7 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Rozmer rezov cca.	3 mm
Tvar	D
Atribút Názov produktu	hrubý
Norma	DIN 7264
pre materiál	Ľahké a mäkké kovy, plasty, drevo, koža atď.
Druh produktu	Frézovaný pilník

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
GG(G)	podmienene vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný

## Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25