

Frézovaný pilník, polguľatý, hrubý, Dĺžka bez pántu: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519160 300
GTIN	2050001696274
Trieda položky	56B

Popis**Prevedenie:**

Frézované pilníky sa vyznačujú mimoriadnou **ostrosťou** ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. **Žiadne upchávanie.**

Polkruh dutý, polotupý výbeh, ostria iba na vonkajšej strane.

Technický opis

Prierez	27×9 mm
Dĺžka bez pántu	300 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Rozmer rezov cca.	3 mm
Tvar	D
Atribút Názov produktu	hrubý
Norma	DIN 7264
pre materiál	Ľahké a mäkké kovy, plasty, drevo, koža atď.
Druh produktu	Frézovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný
GG(G)	podmienene vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný

Príslušenstvo

2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125	519510 125
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 140	519400 140
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 160	519400 160
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120	519550 120