

**Pilník na karoserie 350×36×4,7 mm, Ozubenie: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519200 1
GTIN	4007220016237
Trieda položky	53B

**Popis****Prevedenie:**

Ostria obojstranné, radiálne vyfrézované z plného materiálu; horné strany s **vypuklým** prevedením – to **zabraňuje vzniku škrabancov** hranom pilníka na obrobku. Špeciálny tvar ostria a kladný uhol čela zaručujú vysoký výkon pri pilovaní.

**Vyrezávané obojstranne vypuklo.****Použitie:**

Spracovanie plechu každého druhu, najmä v konštrukcii **automobilov** a **karosérie** a pri **opravách**. **Pomocou týchto pilníkov na opracovanie karosérií sa dosiahnu hladké povrchy bez rýh, ktoré môžu byť nalakované bez použitia leštenia.**

**Technický opis**

Rozmer rezov cca.	2,9 mm
Ozubenie	1
Stupeň jemnosti	hrubý
Prierez	36×4,7 mm
Celková dĺžka	350 mm
Druh produktu	Pilník na karosérie

**Príslušenstvo**

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
----------------------------------------------------	---------------

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Nastaviteľný držiak čepele na telové pilníky 350 mm Typ KFH350	519215 KFH350
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20