



Uhlová leštička WPO, Typ: 72214950



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- **Plynulá elektronická regulácia otáčok na optimálne využitie pracovného nástroja.**
- **S upínacím trňom sa môže používať aj ako plnohodnotný satinovací stroj na pozdĺžne opracovanie.**
- **Maximálna stabilita otáčok pri akomkoľvek zaťažení v celom rozsahu nastavenia.**
- **Samočinné blokovanie proti nekontrolovanému opätovnému zapnutiu po výpadku prúdu.**

Rozsah balenia:

Uhlová leštička WPO 14-25E, dodatočná rukoväť. 1 prepravný kufrík, 1 držiak (výkyvný), ochranný oblúk, upínací trň na valce a kotúče s viacerými klinovými drážkami (100 mm), pružný brúsny valec (100 × 100 mm, zrnitosť 60), lamelový brúsny valec s rúnom (100 × 100 mm, zrnitosť 180), oporný tanier s upínaním na suchý zips (Ø 115 mm, M14), 1 brúsne rúno s vlnitým usporiadaním 30 × 150 mm, upínací trň 15 – 50 mm, 10 brúsnych rún na suchý zips (Ø 115 mm, jemné).

Zvláštne príslušenstvo:

Štandardná súprava na plochy, č. 077718 sk F, satinovacia súprava na profily č. 077718 veľ. S, leštiaca súprava č. 077718 veľ. P, súprava na rúry č. 077718 veľ. R.

Technický opis

Príkion	1200 W
---------	--------

Označenie výrobcu	Štartovacia súprava WPO ušľachtilá ocel
Hmotnosť	2,4 kg
Upínač nástrojov	M14
maximálny Ø leštiaceho náradia	250 mm
maximálne vibrácie podľa EN	3,5 m/s ²
Rozsah otáčok	900 - 2500 min ⁻¹
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Leštička

Príslušenstvo

Nerezová súprava pre uhlovú leštičku WPO Typ S	077718 S
Nerezová súprava pre uhlovú leštičku WPO Typ F	077718 F
Nerezová súprava pre uhlovú leštičku WPO Typ R	077718 R