

Garant**Závitorezné zariadenie, Typ: 20/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

- S integrovanou reverznou prevodovkou pre automatický spätný chod. Po dosiahnutí hĺbky závitov sa aparát automaticky prepne nadvihnutím vretien stroja (gulôčkový systém s nízkym opotrebovaním!).
- Zrýchlený spätný chod (cca faktor $1,8 \times n_{max}$).
- Kompenzácia dĺžky na ťah.
- So zastavovacím ramenom ako poistkou proti pretočeniu.
- Nevyžaduje údržbu
- Použitelnosť pre pravý a ľavý závit.
- S rýchlovýmenným systémom.

Použitie:

Na strojové rezanie závitov na vrtackách s rucným posuvom a bez reverzácie vretena. Na rezanie prechodných závitov (s nadstavcami c. 335430) alebo slepých závitov (s nadstavcami c. 335620).

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné vložky pozri: č. 335420; 335430 (**bez** bezpečnostnej klznej spojky), č. 335610; 335620 (**s** bezpečnostnou klznou spojkou).

Technický opis

maximálne otáčky chodu vpred	500 min ⁻¹
Vonkajší Ø D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
Rezná plocha	M8 – M20
L ₁	86 mm
Dĺžka od vretena stroja	170 mm
Dráha odpojenia B	8 mm
Kompenzácie dĺžky na ťah	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
Morseho kužel MK	2
Druh produktu	Závitorezné zariadenie

Príslušenstvo

Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 8	335620 8
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 9	335620 9
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 7	335620 7
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 11	335620 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 14	335620 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 11	335430 11
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 12	335620 12
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 8	335430 8
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 12	335430 12

Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 14	335430 14
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 16	335430 16
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 9	335430 9
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 7	335430 7
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 10	335430 10
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 10	335620 10
Rýchlovýmenná vložka bez bezpečnostnej klznej spojky Ø stopky závitníka 6	335430 6
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 16	335620 16
Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou Ø stopky závitníka 6	335620 6