


**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč (CER), Zrnitosť 80, Ø hlavy×šírka hlavy: 40X15mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554160 40X15
GTIN	4045197882806
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely **posypané keramickým zrnom (CER)**.

### Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

## Technický opis

Zrnitosť	80
Ø hlavy	40 mm
Šírka hlavy	15 mm
Ø stopky	6 mm
odporúčané otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky	19100 min <sup>-1</sup>
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika

Atribút Názov produktu	Zrnitosť 80
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		