



Závitorezná hlava typ DSPL so stopkou, Typ: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334510 12
GTIN	2050001921062
Trieda položky	35B

Popis

Prevedenie:

- Dvojité upnutie pomocou 3 upínacích čelustí, ktoré centrujú stopku závitového vrtáka a 4 čelustí, ktoré upínajú štvorhran závitového vrtáka.
- Bezpečnostná spojka zabraňuje pri správnom nastavení zlomeniam nástroja. Závit slepých otvorov môžu byť rezané až po základ.
- Výkyvné zariadenie vyrovnáva chyby v súosovosti medzi vretenom stroja a obrobkom.
- Elastická kompenzácia dĺžky pôsobí na tlak a ťah. Zabraňuje orezaniu závit pri manuálnom alebo strojvom posuve.

Použitie:

Na rezanie vnútorných závitov na prepínateľných vrtačkách, revolverových otočných laviciach. Použiteľné vodorovne a zvislo pre pravotočivý závit.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Upozornenie:

Variant bez kompenzácie dĺžky na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah Ø stopky	2,5 - 10 mm
Ø puzdra	58 mm
pre rúrkový závit Whitworth	R1/8
Oscilácia paralelne s osami	1 mm
Rozsah upínania štvorhran	0 - 8 mm
pre závit Whitworth	G1/8 – G1/2
Rezná plocha	M3 – M12
Kompenzácie dĺžky na ťah	20 mm
Morseho kužeľ MK	2
Kompenzácie dĺžky na tlak	10 mm
Dĺžka od vretena stroja	135 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo