



Závitorezná hlava typ DSPL so stopkou, Typ: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	334510 20
GTIN	4045197313300
Trieda položky	35B

Popis

Prevedenie:

- Dvojité upnutie pomocou 3 upínacích čelustí, ktoré centrujú stopku závitového vrtáka a 4 čelustí, ktoré upínajú štvorhran závitového vrtáka.
- Bezpečnostná spojka zabraňuje pri správnom nastavení zlomeniam nástroja. Závit slepých otvorov môžu byť rezané až po základ.
- Výkyvné zariadenie vyrovnáva chyby v súosovosti medzi vretenom stroja a obrobkom.
- Elastická kompenzácia dĺžky pôsobí na tlak a ťah. Zabraňuje orezaniu závit pri manuálnom alebo strojvom posuve.

Použitie:

Na rezanie vnútorných závitov na prepínateľných vrtačkách, revolverových otočných laviciach. Použiteľné vodorovne a zvislo pre pravotočivý závit.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Upozornenie:

Variant bez kompenzácie dĺžky na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah Ø stopky	6 - 16 mm
Rezná plocha	M8 – M20
pre rúrkový závit Whitworth	R1/8 – R1/2
Oscilácia paralelne s osami	1,5 mm
Dĺžka od vretena stroja	170 mm
Kompenzácie dĺžky na ťah	20 mm
Rozsah upínania štvorhran	4,7 - 12 mm
Ø puzdra	83 mm
Morseho kužel MK	3
Kompenzácie dĺžky na tlak	10 mm
pre závit Whitworth	G1/4 – G13/16
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo