


HOLEX**Presný zverák, Šírka čelustí A: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494480 15
GTIN	4045197525406
Trieda položky	42L

Popis**Prevedenie:**

Presný zverák vo vyhotovení s tvrdým pochrómovaním (mosadz), príp. eloxovaním (hliník). Ideálne na použitie pri malých dieloch, napr. na mikroskopoch a profilových projektoroch alebo s prístrojmi na meranie drsnosti. Presnosť uhla 0,04 mm, vymeniteľné upínacie čeluste z vytvrdenej, nehrdzavejúcej ocele, ako aj plastu. Pevné upínacie čeluste s hranolmi pre cylindrické diely. Dodatočný hranol na pevnej upínacej čelusti, ako aj upínacích čapoch na pozdĺžnych stranách rozširujú možnosti použitia.

Technický opis

Materiál Zverák	mosadz s tvrdým chrómovaním
Celková výška c	15 mm
Celková dĺžka a	50 mm
maximálny rozsah upínania b	14,5 mm
Šírka čelustí A	15 mm
Výška čelusti C	6 mm
Celková šírka B	15 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu

