



Spájkovacia stanica, Označenie výrobcu: ICON1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Trieda položky	04K

Popis

Prevedenie:

Teplotne riadené spájkovacie stanice s keramickým PTC výhrevným telesom a vnútorne vyhrievanými permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur (presné snímanie teploty).

Multifunkčná antistatická vysokovýkonná spájkovacia stanica s veľkým displejom, pamäťou na kalibračné údaje, snímačom pohotovostného režimu, 3 úrovňami energetického výkonu a funkciou vypnutia. Nastavenia stanice sa dajú jednoducho stiahnuť pomocou nástroja i-Set Tool pomocou kľúča USB a načítať na iné stanice.

Použitie:

Pre všetky letovacie požiadavky v elektronike a elektrotechnike.

Technický opis

Označenie výrobcu	ICON1
Výkon zahrievania	150 W
Hmotnosť spájkovačky bez prívodného vedenia	30 g
Rozsah regulácie Teplota spájkovacieho hrotu	150 - 450 °C
Čas zahrievania na 280°C	cca 9 s
Vykurovací výkon	80 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Spájkovacia stanica

Príslušenstvo

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1,5	082365 1,5
Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1	082365 1
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
Spájkový tuk 20 g	082370
Spájkovací hrot Označenie výrobcu PDLF10	082401 PDLF10
Spájkovací hrot Označenie výrobcu CDLF12	082401 CDLF12
Spájkovací hrot Označenie výrobcu CDLF32	082401 CDLF32