

Garant**Rýchlovýmenná vložka pre závitoreznú hlavu MLA, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338120 25
GTIN	4045197336187
Trieda položky	31M

Popis**Vhodné pre:**

Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov MLA s minimálnou kompenzáciou dĺžky č. 338100 – 338121.

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, pozri č. 309399– 309447.

Technický opis

Rozsah upínania $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
pre upínacie klieštiny ER	25 mm
pre reznú plochu	M6 – M20
Dĺžka výčnelku L	27 mm
Vonkajší $\varnothing D$	42 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610	25
maximálny ťahovací moment	70 Nm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka

