

Garant**Ťažné čapy utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308660 50
GTIN	4045197151018
Trieda položky	31Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Technický opis

Celková dĺžka L	65,5 mm
Závit M	M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
Vhodné pre strmé kužele	50
Ø hlavy D ₁	29,1 mm
L ₁	25,55 mm

Ø zväzku D	36 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 50
Rozmer cez steny	30 mm
Vlastnosť otvoru	bez otvoru
Ťažný čap - norma	ISO 7388
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308825 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50