

Garant**Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308600 40
GTIN	4045197150905
Trieda položky	31Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- **Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).**
- **V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).**

Upozornenie:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.

ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Technický opis

Ø hlavy D ₁	19 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Uhol A	15 Stupeň
Celková dĺžka L	54 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Vhodné pre strmé kužele	40
Závit M	M16

Ø zväzku D	23 mm
L ₁	26 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388-3
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308825 40