

HOLEX**Ťažné čapy Mazak, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308670 40M
GTIN	4045197439185
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

- Čelná strana čelne sústružená.

Utesnený.

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Upozornenie:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny. K dispozícii nie je vhodný upínací kľúč.

Technický opis

Ø hlavy D ₁	18,79 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Vhodné pre strmé kužele	40
Celková dĺžka L	41,25 mm
L ₁	16,25 mm

Ø zväzku D	21,8 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Ø otvoru	6 mm
Závit M	M16
Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	CAT
Druh produktu	Ťažné čapy