

HOLEX

Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A, s otvorom Ø 7 mm, Vhodné pre strmé kužele: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308630 40
GTIN	4045197485915
Trieda položky	32Z

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- **Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).**
- **V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).**

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Pri montáži AB sa uistite, že ťahovací moment je správny.

ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Technický opis

L ₁	29 mm
Ø zväzku D	23 mm
Vhodné pre strmé kužele	40
Celková dĺžka L	54 mm
Uhol A	15 Stupeň
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm

Ø hlavy D ₁	19 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Závit M	M16
Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom Ø 7 mm
Ťažný čap - norma	ISO 7388-3
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308825 40