



Ťažné čapy utesnený, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308610 40
GTIN	4045197150929
Trieda položky	32Z

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Upozornenie:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.

ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Utesnené – O-kružkom.

Technický opis

Uhol A	15 Stupeň
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Celková dĺžka L	54 mm
Ø zväzku D	23 mm
Závit M	M16
L ₁	26 mm

Vhodné pre strmé kužele	40
Ø hlavy D ₁	19 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388-3
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308825 40